

## Krause

### Steckleiter-Unterteil

STABILO® Professional

2 Stufen mit R13-Belag, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244199



#### Steckleiter-Unterteil

- 2 Stufen mit R13-Belag
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 850 mm
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 3 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	belastbar bis	150 kg
Leitertyp	Steckleiter-Unterteil	Unterbau	Zweikomponenten-Fußstopfen
Material	Aluminium	klappbar	nein
Stufen Anzahl	2	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	850 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	850 mm	Garantie	10 Jahre
Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungsbolzen	Gewicht	3 kg
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt		

## Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, Aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen