

LISTA

Schubladenschrank

Selection

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 717 x 725 mm, 8 Schublade(n), Verschließbar mit Code Lock, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 530506



LISTA



10 YEARS WARRANTY



LISTA Schubladenschrank Selection

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 717 x 725 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Sichtfenster zur Beschriftung
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre



- Verschließbar mit Code Lock
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	75 kg
Schrankschranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahl	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	717 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	725 mm	Beschriftungsfeld	Sichtfenster zur Beschriftung
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	8 Stück	Schließsystem	Code Lock
Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 50 mm	1 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 150 mm	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Gewicht	135 kg

Zubehör

508607		Schubladeneinsatzset, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm
508610		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 21 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 612 x 612 mm
508611		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 21 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 612 x 612 mm
508612		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 21 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm
508613		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 36 Kästen, 16 x BxT 75x75 mm, 16 x BxT150x75 mm, 4 x BxT150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 612 x 612 mm
508614		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 36 Kästen, 16 x BxT 75x75 mm, 16 x BxT150x75 mm, 4 x BxT150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 612 x 612 mm
508615		Mulden-Set, 16 Muldentteile (3-teilig) + 60 Muldenwände, passend für Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 612 x 612 mm, In rot
508635		Schubladeneinsatzset, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot