

VENTILADOR DE SOBREMESA CLASIC



DESCRIPCIÓN:

Ventilador de sobremesa cromado con cuatro aspas y base redonda. Equipado con un motor de 40 W de potencia y con un botón selector para elegir entre sus 3 velocidades. Cuenta con una parrilla delantera protectora de Ø 30 cm y gracias a su opción oscilante de 100 grados es capaz de distribuir el aire de forma uniforme.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- 40 W.
- Ø 30 cm.
- 3 Velocidades.
- Oscilante: 100°.
- Medidas: 35 x 25 x 41 cm.
- Peso: 3,1 kg.
- Fabricado: Acero.
- Aspas: 4 aluminio.
- Caudal: 2700 m³/h.
- dB: 58.
- m²: 10.

Modelo	VENTILADOR DE SOBREMESA CLASIC 30 cm
Código	MT 01 431
Potencia (W)	40
Ø (cm)	30
Velocidades	3
Oscilante	Si
Inclinable	No
Temporizador	No
Materiales	Acero + Aluminio
Aspas	4
Caudal (m ³ /h)	2700
dB	58
m ²	10
Medidas (cm)	35 x 25 x 41
Peso (kg)	3,1