



Art.-Nr.: 50115738
Access Point f. IT
Basisstation



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Zubehör

Art.-Nr.: 50115738 – Access Point f. IT – Basisstation

Technische Daten


Basisdaten	
Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1981i
Elektrische Daten	
Leistungsdaten	
Versorgungsspannung UB	4,75 ... 5,25 V , DC
Schnittstelle	
Art	RS 232 USB
Anschluss	
Anzahl Anschlüsse	2 St.
Bluetooth-Reichweite	Klasse 2
Bluetooth-Version	2.1
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	RJ41
Funktion	Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Bluetooth
Funktion	Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle
Mechanische Daten	
Abmessung (B x H x L)	71 mm x 28 mm x 110 mm
Werkstoff Gehäuse	UL 94-V0
Bedienung und Anzeige	
Art der Anzeige	LED
Bedienelemente	Taste(n)
Funktion des Bedienelements	Paging
Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 60 °C
Zertifizierungen	
Zulassungen	c UL US
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85176200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

Art.-Nr.: 50115738 – Access Point f. IT – Basisstation

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	RJ41
Funktion	Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung

Pin	Pinbelegung
1	Schirm
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Bluetooth
Funktion	Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle

Bedienung und Anzeige

LEDs

LED	Anzeige	Bedeutung
1	blau, blinkend	Verbindungsauftbau
	blau, Dauerlicht	Betriebsbereitschaft
	blau, 1x blinkend	Datenübertragung aktiv

Zubehör


Anschlusstechnik - Anschlusseinheit

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50113397	KB JST-HS-300	Anschlussleitung	Geeignet für Schnittstelle: RS 232 Anschluss 1: JST ZHR Anschluss 2: Sub-D, axial, male, 9 -polig Geschirmt: Ja Leitungslänge: 300 mm Werkstoff Mantel: PUR

Art.-Nr.: 50115738 – Access Point f. IT – Basisstation

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modulare Anschlusseinheit	Versorgungsspannung: 18 ... 30 V Stromaufnahme, max.: 300 mA Schnittstelle: PROFINET, RS 232 Anschlüsse: 6 St. Schutzart: IP 65

Anschlusstechnik - Verbindungsleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50114517	KB 232-1 IT190x	Verbindungsleitung	Geeignet für Schnittstelle: RS 232, TTL Anschluss 1: Sub-D, axial, female, 9 -polig Anschluss 2: RJ41 Anschluss 3: Rundstecker, Steckbar, axial, female, 2 -polig Geschirmt: Ja Leitungslänge: 3.000 mm Werkstoff Mantel: PVC

Hinweis

Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze electronic im Download-Tab der Artikeldetailseite.