

VARIOfit aluminium steekwagen

draagvermogen 200 kg, wielen met
massief rubber-banden, steekplaat
breedte x diepte 480 x 300 mm

Artikelnummer: 531493



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Aluminium steekwagen

extra grote schop

aluminium steekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte 1100 x 690 mm
- constructie van aluminium, gelast
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie


Technische details

transporttoestel transportwagen



banden massief rubber

type kar	zakkensteekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	200 kg	wiel-Ø	260 mm
breedte schep	480 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	300 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1100 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	690 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	nee	gewicht	15 kg

Gerelateerde Producten

500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof
--------	---	--

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm