



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe | PratiKa |
| Produkt- oder Komponententyp | Stecker |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PratiKa-Stecker |
| Stecker/Steckdosen-Kategorie | Niederspannung |
| Beschreibung der Pole | 3P+N+E |
| Netzwerktyp | AC |
| Ausgangsstandard | Industriell |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Stecker/Steckdose/Steuerstatus | Gerade |
| [In] Bemessungsstrom | 63 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 200-250 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. | 9 h |
| Stecksockelmaterial | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff |
| Material der Kontakte | Stifte: vernickeltes Messing |
| Anschlüsse - Klemmen | Unverlierbare Schrauben |
| Kabel-Querschnitt | 6...25 mm ² |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 17...31 mm |
| Kabeleinführung | Kabelverschraubung |
| Gewindetyp | Pg 36 |
| Produktgewicht | 0,792 kg |
| Höhe | 265 mm |
| Breite | 110 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Spannungsfarbe | Bau |

Montage

| | |
|---------------------------------|--|
| Normen | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Schutzart (IP) | IP67 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht EN 62262 |
| Feuerbeständigkeit | 850 °C entspricht IEC 60695-2-11 |
| Relative Feuchtigkeit | 50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C |
| Betriebshöhe | 2.000 m |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 11,4 cm |
| VPE 1 Breite | 11,4 cm |
| VPE 1 Länge | 24,8 cm |
| VPE 1 Gewicht | 800,0 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,487 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|