



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe | Multi 9 |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene |
| Montagemodus | Horizontal |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Leitungen | 3L |
| Länge in 18-mm-Modulen | 57 |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|---|
| Anzahl der Wege | 19-polig 3 L |
| Polkonfiguration für 1-Weg | 1 x 3P |
| Anschlussraster | 18 mm |
| Anschlussstyp | Zinke |
| Abstand zwischen den Polen | 54 mm |
| Isolation | Isoliert |
| Gerätedarstellung | Ablängbar |
| [Ie] Nennbetriebsstrom | 80 A bei 40 °C |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 1000 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 |
| Montageort | Oben auf Tunnelklemmen |
| 9-mm-Raster | 114 |
| Breite | 1026 mm |
| Farbe | Hellgrau (RAL 7035) |
| Kompatible Produktfamilie | Multi 9 (Multi 9 C60BP) |

Montage

| | |
|--------------------|---|
| Normen | UL 508 |
| Feuerbeständigkeit | 960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,100 cm |
| VPE 1 Breite | 103,000 cm |
| VPE 1 Länge | 6,100 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,089 kg |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 9,600 cm |
| VPE 2 Breite | 12,000 cm |

| | |
|---------------|------------|
| VPE 2 Länge | 108,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,725 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 35 |
| VPE 3 Höhe | 112,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 52,075 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|