



## 18 Volt Akku Combo Set 2.8.2 BS 18 L + SSD 18 LT 200 BL

- Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Akku-Bohrschrauber BS 18 L: Kompakter Bohrschrauber für universelle Einsatzbereiche

Bestell-Nr.  
EAN-Code

685194000  
4061792210578

### Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18 L, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55, MetaBOX 145 L

## Akku-Bohrschrauber BS 18 L

	Akkuspannung	18 V
	Max. Drehmoment weich	25 Nm
	Max. Drehmoment hart	50 Nm
	Einstellbares Drehmoment	1,5 - 6 Nm
	Bohr-Ø Stahl	10 mm
	Bohr-Ø Weichholz	20 mm
	Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
	Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
	Gewicht ohne Akkupack	1,3 kg
	Gewicht mit Akkupack	1,6 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakter Bohrschrauber für universelle Einsatzbereiche</li> <li>• Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> <li>• Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul>		

## Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL

	Akkuspannung	18 V
	Max. Schraubengröße	M16
	Max. Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
	Max. Schlagzahl	3.750 /min
	Max. Drehmoment	200 Nm
	Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
	Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
	Gewicht ohne Akkupack	1,17 kg
	Gewicht mit Akkupack	1,57 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm</li> <li>• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz</li> <li>• Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle</li> <li>• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> </ul>	