

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MM21130

Classic Kopfspiegellampe (dimmbar)

MM LED Classic Kopfspiegellampe 5.4W-E27/827

EAN-Code: 4020856211302

Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel.....	E27
Nennlebensdauer.....	15.000 h
Bemessungslebensdauer	15.000 h
Schaltzyklen.....	100.000x
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +45° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
------------------------------	---

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 2019/2015



Produktabmessungen

Länge.....	104 mm
Durchmesser	60 mm
Gewicht	70 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	5,4 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	5,4 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	6 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Ja
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt ²	0 mg
Äquivalenz-Leistung ³	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	380 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	380 lm
Lampenlichtstromerhalt ⁴	$\geq 84 \%$
Farbkonsistenz SDCM	< 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>


Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel

– <http://www.megaman.cc/downloads/user-guide>

Hinweis

Stromsparende Speziallampe (Kopfspiegellampe) für dekorative Lichteffekte.


Abmessungsskizze



H: 104 mm

D: 60 mm

Abmessungsskizze herkömmliches Leuchtmittel



H: 105 mm

D: 55 mm

Farbspektrum

