

# Druckluft-Winkelschleifer

## M2L055RS9

Winkelschleifmaschine verlängert für Schleifteller



Druckluft-Winkelschmirgelmaschine der Baureihe M2 mit 1/min 5.500:

- Leistungsstarker, ölfreier 0,75-kW-Druckluftmotor (1 PS).
- Interner Motordruckregler behält die Schleifgeschwindigkeit bei und steuert den Luftstrom für effizienten Energieverbrauch.
- Spindelarretierung bei Winkelmodellen ermöglicht einen schnelleren und einfacheren Wechsel der Zubehörteile.
- Abluftschlauch serienmäßig.

### Technische Daten

Leistung (kW)	0,75
Freie Drehzahl (1/min)	5500
Gewicht (kg)	1,9
Mindestschlauchweite (mm)	10
Scheibendurchmesser (mm)	optional
Gesamtlänge (mm)	318
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Luftverbrauch (l/min)	1188
Geräuschpegel (dB(A))	88,8
Spindelgewinde	M14