


6448 Fußballg

- Leicht zu betätigender flacher Balg
- Freiliegend oder durch Fixierung mit Bajonettverschluß zu bedienen
- Als Doppelfußbalg (6447) und in konvexer Form erhältlich
- Grundplatte robustes schwarzes Polymer
- Balgmaterial - flexibles Polymer



Nominale Abmessungen



Neue Basisoption
 • für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebs-Team

Bemerkung:
 Zum Abnehmen des Montageringes, mit einem 3mm Stab in einem der Löcher den Montagering um 41° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Montagering dient als Vorlage für Befestigungslöcher

Bestellung und Optionen

Lagermodelle: 6448-AAAB-0000

6448 - [] [] [] [] - 0 0 0 []

Modell

Schlaucheingang

- A Seitlich, flaches Unterteil, mit Montagering
- B Seitlich, flaches Unterteil, ohne Montagering
- C Rückseitig, 2mm Anschluß, flaches Unterteil, mit Montagering
- D Rückseitig, 2mm Anschluß, flaches Unterteil, ohne Montagering
- E Seitlich, flexibles Unterteil (doppeltes Volumen)

Farbe

- A Schwarz
- B Grau
- C Weiß
- D Rot
- F Grün

Schlauchtyp

- A Schlauch, schwarz, 3mm I/D und 6mm A/D
- B Schlauch, transparent, 3mm I/D und 6mm A/D
- C Schlauch, schwarz, 1,5mm I/D und 3mm A/D

Schlauchlänge

- A 1.5m
- B 2m
- C 3m
- D 4m
- E 5m
- F 6m
- G Spiralschlauch
- Z Ohne

Hinweis:

Zum Abnehmen des Montageringes, mit einem 3mm Stab in einem der Löcher den Montagering um 41° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Montagering dient als Vorlage für Befestigungslöcher

Allgemeine Spezifikationen

Standards/ Zulassungen	n/a	Arbeitstemperatur	-10°C bis +40°C
IP Schutzklasse	EN 60529 IPX4	Gehäusematerial	Thermoplastik
Anschlussart	Schlauch 3mm I/D oder 1.5mm I/D (rückseitig)	Gewicht	0,1kg