


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2111 Langmaterial-Wagen



Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, 2 Materialmulden, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Berädung: rhombische Radanordnung, in der Mitte 2 Bockrollen, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle, Naben mit Kugellager. Feststeller am Mittelradsatz. Länge 2000 mm, Gesamtbreite 600 mm, lichte Breite 500 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1500
Ladeflächenbreite (mm)	500
Ladeflächenhöhe (mm)	350
Nutzhöhe (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	2000
Gesamtbreite (mm)	600
Gesamthöhe (mm)	850
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	200 x 50
Hinweis	Nutzlänge der Rungen 500 mm
Gewicht (kg)	74
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976021119