

Artikelnummer: 125252

Kurzbeschreibung: Tischwagen "Grey Edition", Stahl/Holz, 2 Etagen, L 850 x B 500 mm, bis 500 kg, anthrazitgrau/mittelgrau

Langbeschreibung: Tischwagen, Stahl/Holz, 2 Etagen, L 850 x B 500 mm, bis 500 kg: Irgendwas gibt es immer zu transportieren oder zwischenzulagern. Da kommt ein praktischer Helfer wie ein Tischwagen besonders gerne zum Einsatz: Statt Kisten oder Kartons mühsam zu schleppen, werden sie einfach auf der Ladefläche abgestellt und der Wagen leichthändig geschoben. Super praktisch! Dieser Tischwagen ist mit zwei Ladeflächen in der Größe von 850 x 500 mm ausgestattet. Getränkekisten oder Aktenordner von einem Ort zum anderen zu bewegen ist damit überhaupt kein Problem. Er ist stabil gefertigt mit einer Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, die in der Farbe Blau (RAL 5007) pulverbeschichtet ist und damit auch langfristig vor Kratzern geschützt. Zwei Ladeflächen aus Holzwerkstoff tragen die Lasten: Die obere Platte trägt rund 200 kg, die untere um die 300 kg. Insgesamt können Sie also rund 500 kg mit dem Wagen bewegen. Der Tischwagen ist mit vier Rollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Dadurch ist er flexibel und leicht fahrbar. Zwei Rollen sind Lenkrollen mit Feststellern, die anderen zwei sind Bockrollen. So können Sie diesen Transporthelfer auch fest arretieren und damit sicher parken. Ladefläche: 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte Maße L 850 x B 500 mm Obere Ladefläche Etagenhöhe: 860 mm Tragkraft: ca. 200 kg Untere Ladefläche Etagenhöhe: 228 mm Tragkraft: ca. 300 kg Rahmenkonstruktion und Bereifung: Mit Schieberegler an oberer Plattform Konstruktion aus geschweißtem Stahlrohr und Profilstahl Pulverbeschichtet 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Mit Feststellern an Lenkrollen (gemäß EN 1757-3: Sicherheit von Plattformwagen) Thermoplastische Bereifung (TPE) Rad-Ø: 160 mm Naben mit Rillenkugellager Einsatzzweck: Ideal als mobile Transporthilfe in Werkstatt, Lager und Büro Erleichtert die Warenlogistik, auch im Versand Als Ablagefläche für schweres Werkzeug oder zusätzliche Arbeitsfläche Weitere Details: Außenmaße: L 1047 x B 509 x H 900 mm Made in Germany 10 Jahre Garantie



EAN/GTIN: 4017976324005