

## META legbord voor magazijnstelling

breedte x diepte 1000 x 300 mm,  
voor een vaklast van 230 kg, niveaus  
verzinkt met slag- en krasbestendige  
poedercoating

VE 5 stuks

Artikelnummer: 362828



Das Lagersystem



## META Legbord

legbord voor magazijnstelling




- Geschikt voor de individuele stelling- resp. constructiebouw op maat
- schroefstelsel
- breedte x diepte 1000 x 300 mm
- voor een vaklast van 230 kg
- niveaus met lengtekanal en veiligheidsrand
- 40 mm hoge rand zorgt voor stabiliteit en beschermt tegen verwondingen
- constructie van staal
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating
- om vast te schroeven met lenskopschroeven en wartelmoeren

- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting




## Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingtype	magazijnstelling	vaklast	230 kg
stellingsysteem	schroefsysteem	materiaal	staal
stellingveld	onderdeel	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
onderdeel	legbord	kleur uitvoering	verzinkt
geschikt voor (branches)	stelling-/constructiebouw	legborden / niveaus uitrusting	lengtekanaal en veiligheidsrand
breedte	1000 mm	bevestigingstype	om vast te schroeven met lenskopschroeven en wartelmoeren
diepte	300 mm	gewicht	13,47 kg

## Gerelateerde Producten

503799		stellingversteving hoek M6x12,4 voor magazijnstelling, 13 lenskopschroeven
503800		stellingversteving hoek M6x12,8 voor magazijnstelling, 25 lenskopschroeven
503801		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503802		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503803		voeten, voor stelling voor zelfmontage, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503804		onderlegplaat, voor stelling voor zelfmontage, hoogte 2 mm

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten