



## Ampoule à réflecteur LED R80 DIM, culot: E27 - gradable


Remplacement facile d'ampoules standards - consommation d'énergie très basse !

- **classe d'efficacité énergétique:** G • **durée de vie:** jusqu'à 25.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière immédiate dès l'enclenchement • **gradable:** oui • **tension:** 220-240 V
- **angle d'éclairage:** 36°
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- résistant aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- puissance thermique faible comparée au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures


**Exemples d'utilisation:** - utilisation dans le domaine privé et professionnel  
 - vitrines et panneaux d'affichage  
 - éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que les aliments, plantes etc.  
 - utilisations à l'extérieur uniquement dans des luminaires adaptés



Visuel de référence: Ampoule à réflecteur LED R80 DIM, culot E27



Label d'efficacité énergétique 63002389



Label d'efficacité énergétique 63002408

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
4,9 watts	60 watts	345 lm	90 Ra	2.700 K (blanc chaud)	5,0 kWh / 1.000h	G	80 mm	105 mm	051234	63002408
8,5 watts	100 watts	670 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	9,0 kWh / 1.000h	F	80 mm	105 mm	051258	63002389