

# UNILUX


## Lampadaire à LED LEDDY

- design épuré et moderne : le mât filigrane, les lignes épurées, la vasque plate et le diffuseur décoratif en verre dépoli confèrent à ce lampadaire un look moderne. La lumière indirecte blanc chaud crée une atmosphère agréable.
- dimmable : l'interrupteur dimmable permettant de régler l'intensité lumineuse sur trois niveaux est facilement accessible sur le mât. Il permet d'adapter l'éclairage aux différentes exigences au cours de la journée et de ne consommer que l'énergie nécessaire.
- hygiénique : le couvercle en verre protège la LED de la poussière ou des insectes et est facile à nettoyer.
- répartition uniforme de la lumière : l'éclairage indirect sans éblouissement ménage les yeux et permet de travailler de manière détendue.

- **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**

- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 31 W
- consommation d'énergie pondérée : 31 kWh / 1000 h
- Intensité lumineuse : 3.690 lux à une distance de 35 cm
- efficacité lumineuse : 153 Lm/W
- flux lumineux : 4.764 lumens
- température de couleur : 3.000 Kelvin (blanc chaud)
- indice de rendu de couleur (Ra) : 84
- durée de vie : 40.000 heures

- hauteur : 1,80 m
- diamètre tête : 250 mm / socle : 280 mm
- acier revêtu d'époxy, verre dépoli
- fiche euro



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire à LED LEDDY	socle	blanc	31 watts	3.000 K	230 V	C	400165031	64000410