

KERN Plattformwaage

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe
522 x 406 mm, Wägebereich von 150
kg, Ablesbarkeit in 5 g Schritten

Artikelnummer: 158975



KERN



KERN Plattformwaage

KERN Plattformwaage

- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 522 x 406 mm
- Wägebereich von 150 kg
- Ablesbarkeit in 5 g Schritten
- Höhe x Breite x Tiefe 100 x 522 x 406 mm
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare
- Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich

Technische Details

Waagentyp	Plattformwaage	Höhe	100 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	522 mm
Plattförmbreite	522 mm	Tiefe	406 mm

Plattformtiefe	406 mm	Stückzählfunktion	ja
Wägebereich	150 kg	Tarieren	ja
Ablesbarkeit	5 g	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wä geeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen	Marke laut EAR-Register	KERN
Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich	Gewicht	16,8 kg
Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC		

Dazu passt auch ...

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227908		Unisex-Arbeitschhose, Größe M, Schnitt bequem und weit