

ADB

Fahrbare Werkbank



Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1300 x 600 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt, Traglast 300 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



Artikelnummer: 272393



Fahrbare Werkbank






- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1300 x 600 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
- Platte Stärke x Breite x Tiefe 27 x 1200 x 600 mm
- Traglast 300 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Ablageboden
- Schubladen Höhe 2x90 mm/1x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 433 x 538 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %





- Mit Schiebebügel
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm), verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Tischtyp	Werkbank	abschließbar	ja
Gestellausführung	4 Rollen	Griff	Schiebebügel
Höhe	850 mm	Material Platte	Buche-Massivholz
Breite	1300 mm	Oberfläche Platte	geölt
Tiefe	600 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	27 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Breite Platte	1200 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Tiefe Platte	600 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Traglast	300 kg	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
höhenverstellbar	nein	Material Verarbeitung	verschweißt
elektrisch leitend	nein	Schließsystem	Zylinderschloss
Werkbank Ausstattung	3 Schubladen, 1 Ablageboden	Ablageböden	1 Stück
Schubladen Anzahl	3 Stück	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	2x90 mm/1x180 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Nutzbreite Schublade	433 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Nutztiefe Schublade	538 mm	Rad-Ø	125 mm
Schubladentraglast	35 kg	Gewicht	90 kg
Auszug Schublade	100 %		

Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
235352		Universalmesser, Klingenhöhe 18 mm, in silber, mit automatisch arretierendem Vorschub
235919		Tischwaage, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 252 x 200 mm, Wägebereich von 8 bis 15 kg, Ablesbarkeit in 1 g Schritten

236343		Luftpolsterfolie, Lieferung als Rolle, alle 500 mm perforiert, Rollen Länge x Breite 50 m x 500 mm, Aus LDPE, 2-lagig, In transparent
369099		Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
552845		Erste-Hilfe-Schild, Erste-Hilfe, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 150 mm
565665		Faserschreiber für Prüfplakette, Feinstrich, in schwarz