

## Toyota Scherenhubwagen BT High Lifter

**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1190 x 156 mm, Tragbreite 560 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, mit Quick-Lift-Hydraulik

Artikelnummer: 524084



## Toyota BT High Lifter Scherenhubwagen BT High Lifter

Traglast 1000 kg

Scherenhubwagen

- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1190 x 156 mm
- Tragbreite 560 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung
- Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 87 mm
- hohe Standsicherheit durch einstellbare Seitenstützen
- Gabeln aus Stahl mit Lackierung
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Lenkeinschlag 180 ° / Wenderadius 1522 mm
- Spezialhydraulik
- mit Quick-Lift-Hydraulik
- mit Schnellhub-Funktion bis 250 kg
- mit Senkkontrolle
- Länge x Breite 1655 x 560 mm



- Lastschwerpunkt 600 mm
- Gewicht 121 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hubfunktion	Quick-Lift-Hydraulik
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Bedienung Fahrwerk	manuell
Traglast	1000 kg	Material	Stahl
Länge Gabel	1190 mm	Oberfläche Gabeln	lackiert
Breite Gabelzinken	156 mm	Material Deichsel	Stahl
Tragbreite	560 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Länge	1655 mm	Oberfläche Deichsel	pulverbeschichtet
Breite	560 mm	Lenkeinschlag	180 °
Material Lenkrollen	Polyurethan	Wenderadius	1522 mm
Material Gabelrollen	Nylon	Hydrauliktyp	Spezialhydraulik
Hubhöhe (min.)	87 mm	Lastschwerpunkt	600 mm
Hubhöhe (max.)	800 mm	Absenkfunktion	mit Senkkontrolle
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Hub Ausführung	mit Schnellhub-Funktion bis 250 kg
Schnellhub	ja	Gewicht	121 kg

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen

