

## LISTA

### Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 600 kg, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 3 Schubladen, Verschließbar mit Code Lock, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 530798



**LISTA**



### LISTA Werkbank



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 600 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x50mm/1x100 mm/1x150 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 459 x 612 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre

- Mit Griffleiste
- Verschießbar mit Code Lock
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie auf Gestell und Unterbauten

## Technische Details

|                          |                          |                      |                                     |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                    | Fronthöhe 150 mm     | 1 Stück                             |
| Tischtyp                 | Werkbank                 | Nutzbreite Schublade | 459 mm                              |
| Gestellausführung        | 4 Füße                   | Nutztiefe Schublade  | 612 mm                              |
| Gestellform              | 4-Fußgestell             | Schubladentraglast   | 75 kg                               |
| Höhe                     | 840 mm                   | Auszug Schublade     | 100 %                               |
| Breite                   | 1500 mm                  | Auszugssperre        | Einzelauszugssperre                 |
| Tiefe                    | 750 mm                   | Griff                | Griffleiste                         |
| Stärke Platte            | 40 mm                    | Material Platte      | Multiplex                           |
| Traglast                 | 600 kg                   | Farbe Platte         | Buche                               |
| höhenverstellbar         | nein                     | Material Gestell     | Stahl                               |
| elektrisch leitend       | nein                     | Oberfläche Gestell   | pulverbeschichtet                   |
| Werkbank Ausstattung     | 3 Schubladen             | Oberfläche Front     | pulverbeschichtet                   |
| Schubladen Anzahl        | 3 Stück                  | Schließsystem        | Code Lock                           |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x50mm/1x100 mm/1x150 mm | fahrbar              | nein                                |
| Fronthöhe 50 mm          | 1 Stück                  | Garantie spezial     | 10 Jahre // Gestell und Unterbauten |
| Fronthöhe 100 mm         | 1 Stück                  | Gewicht              | 101 kg                              |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 508528 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm                             |
| 508529 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 459 x 612 mm                             |
| 508531 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm                               |
| 508533 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm                             |
| 508534 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 459 x 612 mm                             |
| 508535 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm   |
| 508538 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm |
| 508539 |  | Mulden-Set, 12 Muldenteile (4-teilig) + 50 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm, In rot                       |
| 508587 |  | Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech, passend für Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 508589 |  | Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm                                |
| 508590 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 28 Kästen, 16 x BxT 75x75 mm, 8 x BxT 150x75 mm, 4 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm |
| 508666 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 100 mm   |
| 508667 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 150 mm   |
| 508675 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 30 Muldentteile + 12 Muldenwände, passend für Fronthöhe 50 mm  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 195704 |    | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau   |
| 218989 |    | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau                                |
| 221109 |    | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß  |
| 221140 |    | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß  |
| 221143 |   | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz  |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung   |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau  |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |