

KERN DS30K0.1

Präzisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit



Messsystem

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 100 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 300000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 500 mg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 3 s |

| | |
|-----------------------------|--|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 30 kg (E2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 500 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 200 mg |
| Wägebereich [Max]: | 30 kg |
| Wägeeinheiten: | * ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
|----------------------|----------|

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 100 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 1 g |
| Zählaufösung: | 300000 |

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
|--|----|

| | |
|----------------------|----|
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 15 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |

Dienstleistungen

| | |
|-----------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein: | 963-128 |
|-----------------------|---------|

Kategorie

| | |
|----------------|----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Plattformwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 510 x 380 x 140 mm |
| Bruttogewicht: | 8,600 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 7,500 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): | 225 x 115 x 60 mm |
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 225 x 115 x 60 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 308 x 318 x 75 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Kabellänge Anzeigerät: | 2 m |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 308 x 318 mm |

KERN DS30K0.1

Präzisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit



Piktogramme

STANDARD



OPTION

