

Sperrpfosten

Form eckig mit Spitzkopf eckig, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in verzinkt/rot, reflektierend, herausnehmbar, zum Einstecken mit Bodenhülse

Artikelnummer: 883004



Sperrpfosten

Sperrpfosten





- Form eckig mit Spitzkopf eckig
- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in verzinkt/rot, reflektierend
- herausnehmbar
- zum Einstecken mit Bodenhülse

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Befestigungsart	zum Einstecken
Absperrsystem	Sperrpfosten	abschließbar	nein
Form	eckig	Material	Stahl
Höhe	900 mm	Oberfläche	verzinkt
Breite	70 mm	Farbe	verzinkt/rot
Tiefe	70 mm	Oberflächentyp	reflektierend
Kopfform	Spitzkopf eckig	Pfosten Ausführung	herausnehmbar

klappbar	nein	Farbe Ausführung	verzinkt/rot
Automatikfunktion	nein	Gewicht	16,03 kg

Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, Aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau