



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Dichtelement

#### Technische Daten

##### Maße

Länge	20,3 mm
Breite	20,3 mm
Höhe	17,7 mm

##### Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓
UV-stabilisiert	✓

##### Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Schutzart	IP66
Zugentlastung	✓
Kabeldurchmesser min.	11 mm
Kabeldurchmesser max.	12 mm
NEMA Type	4x
Anzahl der Leitungen	1

##### Aufdruck

Farbe	Schwarz
-------	---------

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	08.07.2021
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

DIN	Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444
-----	--

---

#### cUL Zulassung

---

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
--------------	-----------------

---

cUL Recognized	Ja
----------------	----

---

#### UL Zulassung

---

UL Prüfnorm	UL 508A
-------------	---------

---

UL Recognized	Ja
---------------	----

---

---

## Medien

---



---

## Zubehör

---

28531.4

KDS-DE 11-12 BK

## Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart:  
Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28516.4 KDS-Inlay 1 BK	4044211210847	5



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart:  
Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28517.4 KDS-Inlay 2 BK	4044211210854	5



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart:  
Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28518.4 KDS Inlay 4 BK	4044211210861	5


28531.4

KDS-DE 11-12 BK

---

## Inlays

---



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart:  
Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

---

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer: Artikelbezeichnung

GTIN (EAN)

VPE

28519.4

KDS-Inlay 6 BK

4044211210014

5

---

28531.4

KDS-DE 11-12 BK

## Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28504.4 KDS-SR 10/24 BK	4044211210809	1



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28500.4 KDS-SR 6/10 BK	4044211210021	1



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28502.4 KDS-SR 8/16 BK	4044211210786	1



28531.4

KDS-DE 11-12 BK

---

## Schraubrahmen

---



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

---

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer: Artikelbezeichnung

GTIN (EAN)

VPE

28506.4

KDS-SR 1-4 BK

4044211210823


1

---

28531.4

KDS-DE 11-12 BK


## Verriegelungsrahmen



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 80 mm,  
Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28507.4 KDS-IVR 1-4 BK	4044211210830	10



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 105  
mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28501.4 KDS-IVR 6/10 BK	4044211210779	10



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 125  
mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz


### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28503.4 KDS-IVR 8/16 BK	4044211210793	10

28531.4

KDS-DE 11-12 BK

## Verriegelungsrahmen



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 152 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28505.4 KDS-IVR 10/24 BK	4044211210816	10

## Betätigungswerkzeug



Betätigungswerkzeug, Material: Polyamid

### Allgemeine Bestelldaten

Produktnummer:Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28622.0 KDS BW 1	4044211216597	1