

Rollcart chariot à bords

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 570 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 157980



Rollcart Chariot à bords

chariot à bords

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 570 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1120 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à bords	bordure de sécurité	non

charge	600 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	285 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1000 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	570 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	bois	Ø de roue	200 mm
rehausses	4 parois	hauteur	990 mm
hauteur rehausses	230 mm	longueur	1120 mm
emboîtable	non	largeur	600 mm
matériau	acier	surface de châssis	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
norme européenne	non	Poids	41 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158406		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage air, force 400 kg, roue Ø x larg. 230 x 65 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4

158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal