

Bauer stortgoedbak

hoogte x lengte x breedte 1680 x 1115 x 780 mm, inhoud 600 l, draagvermogen 1350 kg, onderbouw wielen en vorkslaffen, onderstel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 113925



Bauer Silowagen

in trechtervorm





stortgoedbak

- hoogte x lengte x breedte 1680 x 1115 x 780 mm
- inhoud 600 l
- draagvermogen 1350 kg
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 65 x 565 mm
- afstand vorkslaffen 565 mm
- staalconstructie
- onderstel gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- schaarsluiting 300 x 300 mm met hendel
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 180 mm
- gewicht 128 kg

Technische details

baktype	stortgoedbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	600 l	plafond	nee
hoogte	1680 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
trechterhoogte	1380 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
lengte	1115 mm	stapelbaar	nee
trechterlengte	1010 mm	nestbaar	nee
breedte	780 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom
trechterbreedte	780 mm	draagvermogen	1350 kg
onderbouw	wielen en vorksloten	draaginstallatie	geen
breedte vorksloten	175 mm	greep	duwbeugel
hoogte vorksloten	65 mm	euronorm	nee
afstand vorksloten	565 mm	sluiting	schaarsluiting met hendel
inrijdbreedte	565 mm	wiel-Ø	180 mm
oppervlak	gelakt	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
kleur	blauw // RAL 5012	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
kleur uitvoering	blauw // RAL 5012	gewicht	128 kg
materiaal	staal		

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bords hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bords), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs