

## Rollcart dossierwagen

draagvermogen 100 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 780 x 500 mm, legborden van hout met kunststof laag, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 404938



## Rollcart Dossierwagen

### Draagvermogen 150 kg

dossierwagen

- draagvermogen 100 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 780 x 500 mm
- legborden van hout met kunststof laag
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 900 x 780 x 500 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager
- 2 zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	2 stuks
type wagen	dossierwagen	etagehoogtes mm	230/800

draagvermogen	100 kg	lengte laadvlak	780 mm
hoogte	900 mm	breedte laadvlak	500 mm
lengte	780 mm	wagen uitrusting	legborden
breedte	500 mm	schuifbeugel	2 stuks
materiaal plaat	hout	deur	nee
materiaal verwerking	gelast	banden	TPE
materiaal onderstel	staal	wiel-ø	125 mm
oppervlak	m. poedercoating	wiellager	wiellager
kleur	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
elektrisch geleidend	nee	gewicht	21 kg

## Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs