

Lampe de bureau à LED Delight

Lampe de bureau professionnelle à LED en aluminium

Dimmable sur 5 niveaux avec bouton sur la tête de lampe et fonction mémoire incluse

Protection anti-éblouissement pour une répartition douce et homogène de la lumière

Lumière neutre et puissante

Tête élégante


• **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**

- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 13,5 W
- consommation d'énergie pondérée : 12 kWh / 1000 h
- tension: 100 - 240 V AC, 50 Hz
- flux lumineux : 1120 lumens
- rendement lumineux : 84 lumens / watt
- température de couleur : 4000 Kelvin (blanc neutre)
- puissance lumineuse max. 2436 Lux (mesuré à 40 cm)
- indice minimal de rendu de couleur (Ra) : >90
- durée de vie : 20.000 heures
- fiche Euro


- portée de la lampe max. : 740 mm
- hauteur max. : 570 mm
- longueur du bras : 470 mm
- diamètre du socle : 180 mm
- tête du luminaire : (L)425 x (l)46 mm
- matériau: aluminium, acier



Lampe de bureau à LED Delight



Visuel de référence: vue détaillée



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED Delight	socle	argent	13,5 watts	4000 K	100-240 V	E	41-5010.691	61000241