

LogiLink.

Lampe de bureau à LED avec col de cygne flexible

- 3 niveaux de réglage de la luminosité par commande tactile
- tige flexible à 360 degrés
- lumière sans scintillement - prévient les symptômes de fatigue
- **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F**
- la source lumineuse ne peut pas être remplacée.
- la construction de la lampe ne permet pas de remplacer la source lumineuse sans risque d'endommager l'appareil
- nombre de LED : 16 x 4 watts
- puissance nominale : 4 watts
- puissance d'entrée : 5 V / 1 A (5 watts)
- puissance en veille : 0,1 watt
- consommation d'énergie pondérée : 3 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 240 lumens
- température de couleur : 5.000 kelvins
- intensité lumineuse max. : 1.700 lux
- indice de rendu des couleurs (Ra) : 80
- durée de vie : 20.000 heures
- classe de protection : IP20
- incl. câble USB (USB-C - USB-A)
- hauteur max. : 430 mm
- tête : diamètre : 88 mm, hauteur : 12 mm
- dimensions : (L)100 x (P)118 x (H)425 mm
- longueur du câble : 1 m
- matériau : plastique ABS & métal




Lampe de bureau à LED avec col de cygne flexible



Lampe de bureau à LED avec col de cygne flexible



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED	à poser	blanc	4 watts	5.000 K	5 V	F	LED017	11117974