

VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 858 5745 015
Beschreibung	VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09488585745015

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Steckverbinder 2	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	Verdrahtung 1:1 halogenfrei ölbeständig

Ausführung

Kabellänge	1,5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-30 ... +75 °C unbewegt -5 ... +50 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529	IP20

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	ISO/IEC 11801 IEC 61156-6
UL / CSA	UL 1863 DUXR.E470046

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	79 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140250772
eCl@ss	27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)