

Artikelnummer: 137518

Kurzbeschreibung: Stapelpallet voor vaten Bauer FSP-2 G, spatbeschermingswand 3-zijden, voor 2 x 200 l vat, oranje



Langbeschreibung: Stapelpallet voor vaten Bauer FSP-2 G, spatbeschermingswand 3-zijden, voor 2 x 200 l vaten, div. varianten: De FSP-2 G-trommelstapelaar van Bauer is ontworpen als een multifunctioneel hulpmiddel voor de behandeling van brandbare en waterbedreigende stoffen. Enerzijds is het geschikt als station voor gevaarlijke stoffen voor de opslag van kleine containers en vaten, die in geventileerde ruimten ook gebruikt kunnen worden voor het bijvullen en vullen (actieve opslag) van vloeistoffen. De 3-zijdige, gegalvaniseerde spatbescherming voert in dit geval ongecontroleerde vloeistoffen veilig af in de kuip. Daarnaast vergemakkelijkt hun praktijkgerichte ontwerp verdere logistieke werkprocessen. Met zijn stapelhoeken kan hij tot drie keer worden gestapeld om ruimte te besparen. Geïntegreerde kraanogen maken het gemakkelijk stapelen met de kraan mogelijk zonder dat er veel extra gereedschap nodig is. Dankzij de onderrijhoogte van 100 mm kan met een heftruck snel van plaats worden gewisseld. Met de geïntegreerde kettingbeveiliging kunt u de vaten tijdens het transport betrouwbaar tegen omvallen beveiligen. De vaten stapelbare pallet met een opvangvolume van 210 liter en de afmetingen L 920 x B 1410 x H 1495 mm biedt plaats aan maximaal 2 vaten met een inhoud van 200 liter of als alternatief 60 liter vaten en kleine containers. De openingstrib is gemaakt van drie mm dik plaatstaal en heeft een gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1.000 kilogram per vierkante meter. Het is verkrijgbaar in een gegalvaniseerde versie of in verschillende kleuren. **Meer details:**- 3-zijdige, gegalvaniseerde spatwaterdichte wand geleidt vloeistoffen die veilig in de kuip kunnen ontsnappen naar de kuip - Veelzijdig gebruik voor opslag en transport van vaten en kleine containers - Stapelhoeken met hijsogen met kraanogen- Kan tot drie keer worden gestapeld om ruimte te besparen- Inclusief kettingbeveiliging om de vaten tegen omvallen te beveiligen.- Geschikt voor brandbare vloeistoffen (GHS-categoriea'«n 1-3) en waterbedreigende vloeistoffen (GHS-categoriea'«n 1-4).- Algemene bouwvergunning van de overheid DIBt, Berlijn- Materiaal: 3 mm plaatstaal- Gegalvaniseerd rooster, 1000 kg/m² draagvermogen- Opslagcapaciteit: max. 2 x 200 liter vaten- Opvangcapaciteit: 210 liter- Hoogte onderwagen: 100 mm- Diverse uitvoeringen: gegalvaniseerd of gelakt - Afmetingen: L 920 x B 1410 x B 1410 x H 1495 mm- Gewicht gelakt: 156 kg

