


Technisches Datenblatt

Artnr.	GEL12-4B-BS
Japan-Code	CTR4B-BS, CT4B-BS, GT4B-5
Nennspannung	12V
Nennkapazität	2,3 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	40 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte	1,28+/- 0,01 Kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	114 x 39 x 86 mm
Schaltung	Steckkontakt
Technologie	Verschlussene GEL-Batterie Elektrolyt gelartig gebunden gefüllt und geladen absolut wartungsfrei
Polausführung	K 
Bodenleiste	-

