

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 5 m

Artikelnummer	21.99.1945
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1945
EAN (Einzelstück)	7611990123094



Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

- 25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
- 21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
- 26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
- 21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
- 26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Technische Daten

Hersteller VALUE

Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	grün
Länge	5 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	grün
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	149.2 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.153 kg