

rayonnage avec bacs à bec

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1790 x 1000 x 500 mm, 44 bacs en polypropylène coloris jaune, 12 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants avec laquage en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé



Numéro d'article: 209502



Rayonnage complet avec bacs compartimentables à bec

Rayonnage suivant

- Structure solide grâce aux raccords emboîtables et à boulonner

Tablettes :

- Tablettes galvanisées

Montants :

- Finition laquée

Garnissage :

- Bacs : 44 x T. 5 HxPx 95x240x500 mm
- Bacs à bec en polyéthylène






Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle renforcée par des raidisseurs en haut et en bas ainsi que par un croisillon

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	150 kg
type de rayonnage	rayonnage modulaire	charge maxi par élément	1500 kg
rayonnage modulaire	système emboîtable/à visser	utilisation	à un côté
champ de rayonnage	rayonnage suivant	tablettes	12 pièce
matériau	acier	type de soubassement	tablette en acier
hauteur	1790 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1000 mm	surface de montant	laqué
profondeur	500 mm	couleur de montant	gris clair RAL7035
équipement de rayonnage	tablettes, bacs à bec	Couleur des bacs	jaune
bacs	44 pièce	livraison	démonté
matériau de bac	polypropylène	Poids	82 kg

Cela s'adapte aussi ...

103592		poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir
297555		rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium