

Kärcher buse triple 031

taille de buse 31, buse manuel commutable, jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression (40°), pression max. 300 bar, température max. 80 °C, raccordement M18x1,5 mm, en acier inoxydable



KÄRCHER

Numéro d'article: 119593

buse triple

- taille de buse 31
- buse manuel commutable
- jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression (40°)
- pression max. 300 bar
- température max. 80 °C
- raccordement M18x1,5 mm
- en acier inoxydable
- hauteur x longueur x largeur 60 x 200 x 60 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	taille de tuyère	31
type de buse	buse triple	hauteur	60 mm
température max.	80 °C	longueur	200 mm
type de faisceau	jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression	largeur	60 mm

	(40°)		
tuyère commutable	manuel	matériau	acier inoxydable
raccordement	M18x1,5 mm	Poids	0,278 kg