

Kärcher Verlengslang voor nat- droogzuigers C 40

slanglengte 2,5 m, nominale breedte
40 mm

Artikelnummer: 120019



KÄRCHER

Verlengslang voor nat-droogzuigers

- slanglengte 2,5 m
- nominale breedte 40 mm
- hoogte x lengte x breedte 110 x 500 x 480 mm

Technische details










reinigingstype	Accessoires	hoogte	110 mm
voor reinigingsapparaat	nat-droogzuigers	lengte	500 mm
slanglengte	2,5 m	breedte	480 mm
antistatisch	nee	gewicht	0,875 kg
nominale breedte	40 mm		

Gerelateerde Producten

119231



nat-droogzuigers, vermogen 2350 W, luchtvolume 3420 l/min, volume bak 55 l,
Werkbreedte 360 mm

119232		nat-droogzuigers, vermogen 2350 W, luchtvolume 3420 l/min, volume bak 55 l
119312		nat-droogzuigers, vermogen 2760 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 55 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119314		nat-droogzuigers, vermogen 2x1200 W, luchtvolume 2x3360 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119317		nat-droogzuigers, vermogen 3x1200 W, luchtvolume 3x3660 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119319		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119321		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119322		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119323		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119324		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm