

hofs antibacteriële stelling - grondveld AntiBac®

AntiBac®, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1060 x 435 mm, vaklast 145
kg, 5 niveaus met Stalen bodem,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders met antibacteriële
coating tegen staphylococcus
aureus, pseudomonas aeruginosa en
tegen e-coli bacteriën in
vergelijkbaar met RAL9016
verkeerswit, niveaus met
antibacteriële coating tegen
staphylococcus aureus,
pseudomonas aeruginosa en tegen
e-coli bacteriën in vergelijkbaar met
RAL9016 verkeerswit



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 228322



hofs Antibacteriële plank AntiBac®

Basisveld

antibacteriële stelling - grondveld




- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 435 mm
- vaklast 145 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand


- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
- niveaus met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen





Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	antibacteriële stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	voorzien van antibacteriële coating
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	voorzien van antibacteriële coating
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
hoogte	2000 mm	kleur bodem	vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
breedte	1060 mm	kleur standaard	vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
diepte	435 mm	kleur uitvoering	wit
vaklast	145 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	28,324 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

228306		antibacteriële stelling - aanbouwveld, AntiBac®, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 435 mm, vaklast 145 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit, niveaus met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
228339		legbord voor antibacteriële stelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, van staal met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
228343		muurverankering voor antibacteriële stelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met antibacteriële coating in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit

228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...		
213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit