

## Vuilcontainers

inhoud 660 l, romp van hogedruk polyethyleen in geel, hoogte x breedte x diepte 1165 x 1265 x 775 mm, onderbouw 4 zwenkwielen met rubber-wielen

Artikelnummer: 951465



## Grote vuilcontainer

Vuilcontainers

- inhoud 660 l
- romp van hogedruk polyethyleen in geel
- hoogte x breedte x diepte 1165 x 1265 x 775 mm
- met scharnierdeksel
- compleet omklapbaar
- onderbouw 4 zwenkwielen met rubber-wielen
- vergrendeling met centrale stop en 2 stuurblokkeringen

## Technische details

verwijdermiddel	Vuilcontainers	deksel functie	compleet omklapbaar
geschikt voor (gebruik)	alle gebruikelijke legingssystemen	materiaal romp	hogedruk polyethyleen
inhoud	660 l	kleur romp	geel
hoogte	1165 mm	bak uitrusting	waterafvoer met stop in de bodem
breedte	1265 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
diepte	775 mm	banden	rubber
plafond	ja	rem	vergrendeling met centrale stop // 2 stuurblokkeringen
type deksel	scharnierdeksel	gewicht	45 kg

## Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
225063		Staannd blik met bezem, met straatbezem, steekplaat hoogte x breedte x diepte 190 x 410 x 385 mm, Werkbreedte 500 mm, steel 1400 mm lang
503898		Staannde asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag-en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel