

## PAVOY

### Schubladenschrank

#### Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm, 8 Schublade(n), Verschießbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 404257



### PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

#### Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/6x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035






Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




## Technische Details

|                          |                   |                   |                                      |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank           | Farbe Korpus      | lichtgrau // RAL7035                 |
| Schrantyp                | Schubladenschrank | Farbe Front       | lichtgrau // RAL7035                 |
| Material                 | Stahlblech        | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet                    |
| Höhe                     | 1200 mm           | Oberfläche Front  | pulverbeschichtet                    |
| Breite                   | 1023 mm           | Auszugssperre     | Einzelauszugssperre                  |
| Tiefe                    | 600 mm            | abschließbar      | ja                                   |
| Schrank Ausstattung      | Schubladen        | Schließsystem     | Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss |
| Schubladen Anzahl        | 8 Stück           | Mitteltrennwand   | nein                                 |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x100 mm/6x150 mm | Griff             | Griffleiste                          |
| Fronthöhe 100 mm         | 2 Stück           | fahrbar           | nein                                 |
| Fronthöhe 150 mm         | 6 Stück           | Zertifizierung    | GS // TÜV                            |
| Schubladentraglast       | 50 kg             | Garantie          | 10 Jahre                             |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert     | Gewicht           | 136 kg                               |
| Auszug Schublade         | 85 %              |                   |                                      |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 404286 |  | Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404288 |  | Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 150 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404303 |  | Riffelgummi-Schranksauflage, Breite 1023 mm, Stärke 3 mm, In schwarz  |
| 404304 |  | Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 1023 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz  |
| 404307 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 1023 mm, Rückseite magnetisch   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |