

## Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

0607161506

Bohrmaschine 400 Watt



Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoffe

- Bei Mittelgriffbohrmaschinen sorgt ein sehr ergonomisches, glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse für müheloses Arbeiten und schützt den Anwender vor dem gefürchteten „Weißfinger-Syndrom“
- Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist
- Schnellspannbohrfutter
- max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
- Bohrspindel Gewinde 1/2"-20 UNF-2A
- Rechtslauf

### Technische Daten

Leistung (kW)	0,4
Drehzahl (1/min)	800
Gewicht (kg)	1,5
Anschlussgewinde (Zoll)	G 1/4
Luftverbrauch (l/min)	840
Mindestschlauchweite (mm)	10