



42U shown

19" Netzwerkschrank, Basic Line

22 HE, 1144 (H) x 600 (B) x 800 (T) mm, Flatpack, schwarz

Part No.: 715362

EAN-13: 0766623715362 | UPC: 766623715362

Die Basic Line der Intellinet Netzwerkschränke bietet Ihnen eine flexible, umfassende und günstige Lösung für Netzwerkinstallationen.

Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 22 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 800 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abschließbare Sicherheitsglastür und die abschließbaren Seitenwände halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf gute Qualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19"-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 600 kg.

Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Maximale Traglast 600 kg
- Sicherheitsglastür
- Verzinkte 19"-Schienen
- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
- Einfach abzunehmende, abschließbare Seiten- und Rückwände
- Zylinderschloss mit Ein-Punkt-Sicherung
- Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 22 Höheneinheiten
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Zertifikate: RoHS, UL

Abmessungen

- 1144 (H) x 600 (B) x 800 (T) mm

Lieferumfang

- 19" Netzwerkschrank, Basic Line
- 4 tiefenverstellbare Montageschienen
- 4 Nivellierfüße
- Montagematerial



42U shown



42U shown



42U shown