


Datenblatt für Artikel 1322

AT Rohr flexibel DN80 per Meter, kürzbar



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190600726
Einheit Inhalt	Meter
Einheit Bestellung	Meter
Mindestbestellmenge	1.00000 Meter
Bestellschritt	1.00000 Meter
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

Datenblatt für Artikel 1322

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.30000 kg
---------	------------

BESCHREIBUNG

Rohr flexibel DN80 per Meter, kürzbar
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Rohr flexibel DN80 per Meter, kürzbar

MERKMALE

ETIM-7.0: Flexible Abgasleitung (EC011361)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Nenndurchmesser	80 mm
Farbe	anthrazit
Wandstärke	1.5 mm
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7204	-
Von innen glatt	Nein
Länge	1 m
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-