

ESW 33JP1000GS

90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11195095

Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	12
Anschlüsse	M12 Buchse, gewinkelt, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	30 mm
Min. Biegeradius bewegt	72 mm
Biegezyklen	1.000.000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m
Material	PUR, halogenfrei

Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit	IEC 60332-2-2
Halogenfreiheit	DIN EN 50267-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-40 ... +90 °C
Betriebstemperatur (bewegt)	-25 ... +60 °C
Konformität	UL RoHS
Schutzart	IP 65/67/68 (verschraubt)

ESW 33JP1000GS

90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11195095

Steckerbelegungen



M12	color	M12	color
1:	BN	7:	BK
3:	WH	10:	VT
6:	YE	9:	RD
4:	GN	2:	BU
5:	PK	11:	GYPK
8:	GY	12:	RDBU