

Informazione prodotto

67 01 140

Tronchese per meccanica con tagliente frontale - tipo forte

DIN ISO 5748

- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Con capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell'angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Art. No. | 67 01 140 |
| EAN | 4003773043690 |
| Esecuzione | bonderizzata nera |
| Testa | pulita |
| Manici | rivestiti in resina sintetica |
| Peso | 152 g |
| Dimensioni | 140 x 50 x 15 mm |
| Norma | DIN ISO 5748 |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|----------|
| Valori di taglio filo dolce (diametro) | Ø 4 mm |
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 3,1 mm |
| Valori di taglio filo duro (diametro) | Ø 2,0 mm |
| Valori di taglio filo armonico (diametro) | Ø 1,5 mm |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

