

fetra handtrekwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 845 x 545 mm,
platform van hout, opbouw 4 houten
wanden, constructie van staal
(gelast) met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 wielen, met lucht-
banden op kunststof-velg



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118679



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 400 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 845 x 545 mm
- platform van hout
- opbouw 4 houten wanden
- 250 mm hoog
- dissel vastgeschroefd
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 wielen
- met lucht-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met wiellager
- wielstand parallel
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	stuurstang	ja
type wagen	handtrekwagen	dissel	geschroefd
draagvermogen	400 kg	euronorm	nee
constructies	4 houten wanden	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogte constructies	250 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte laadvlak	845 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	545 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal platform	hout	wiellager	wiellager
materiaal onderstel	staal	wielstand	parallel
oppervlak onderstel	m. poedercoating	garantie	10 jaar
kleur	blijjantblauw // RAL5007	gewicht	25 kg
materiaal verwerking	gelast		