

WEDO

cutter

Safety Premium sw

geveerd lemmet met automatisch inschuifbaar lemmet, uitschuiflengte lemmet 25 mm, levering inclusief 5 trapeziumvormige reservelemmeten

VE 6 stuks

Artikelnummer: 160081



WEDO cutters Safety Premium sw

met geïntegreerd magazijn voor reservemessen


cutter

- geveerd lemmet met automatisch inschuifbaar lemmet
- uitschuiflengte lemmet 25 mm
- greeplengte 173 mm
- puntige mespunt
- Geschikt voor voor links- en rechtshandigen
- greep van metaal/rubber in zwart/rood, lemmet van staal
- levering inclusief 5 trapeziumvormige reservelemmeten
- GS- en TÜV-getest

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	gebruikersgroep	voor links- en rechtshandigen
gereedschapstype	mes	kleur greep	zwart/rood
type mes	cutter	lemmettype	met veer
inschuifbaar lemmet	automatisch	lemmet uitvoering	puntige mespunt
lengte	173 mm	certificering	GS // TÜV
uitschuiflengte lemmet	25 mm	inhoud levering	inclusief 5 trapeziumvormige reservelemmeten
materiaal greep	metaal/rubber	gewicht	1,5 kg

Dit past ook bij ...

208523		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, Ø 150 mm, weegbereik van 0 tot 5,2 kg, afleesbaarheid in 5 g stappen
216895		droogmiddelzakje, absorbeert max. 6,5 g vocht, lengte x breedte 130 mm x 70 mm
217124		verzamelbox voor cuttermessen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten