

## **bott** **opvanglegborden voor** **milieukast** verso

hoogte 50 mm, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel

**Artikelnummer: 233088**



opvanglegborden voor milieukast

- hoogte 50 mm
- voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm
- voor een vaklast van 75 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel

### Technische details

meubeltype	kast	voor kastdiepte	550 mm
type kast	accessoire	vaklast	75 kg
legbord-/niveautype	opvanglegborden	kleur bodem	geel
voor kasttype	milieukast	materiaal	staal
hoogte	50 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
voor kastbreedte	525 mm	gewicht	2,359 kg

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen