

## Rollcart Handwagen

Traglast 1250 kg, Ladefläche Länge x Breite 1960 x 960 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 203330

## Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg

Handwagen

- Traglast 1250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1960 x 960 mm
- Ladehöhe 480 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Fallsicherung
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Wagentyp	Handwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Traglast	1250 kg	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Aufbauten Funktion	3 Wände abklappbar	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Höhe Aufbauten	220 mm	Bereifung	Luft
Ladeflächenlänge	1960 mm	Radlager	Rollenlager
Ladeflächenbreite	960 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladehöhe	480 mm	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Material	Stahl	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Höhe	480 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Farbe	enzianblau // RAL5010
Lenkstange	ja	Garantie	5 Jahre
Deichsel	Scherendeichsel mit Fallsicherung	Griffe	mit Sicherheitshandgriff
Sicherheitsgriff	ja	Gewicht	126 kg
Euronorm	nein		

## Zubehör

203332		Zugöse für Handwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203333		Anhängerkupplung, mit Bolzen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210710		Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
529663		Kabelbrücke, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		Zurrgurt, Zurrgurt einteilig mit selbstsicherndem Ratschehebel, Zugkraft 5 t , Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm, in orange