

Hoja de datos

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ con tablero Eluplan gris oscuro, Longitud: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	920022 2000
GTIN	4062406119539
Clase de artículo	91P

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo eLevel+ regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la altura del tablero de trabajo.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, **no configurable**.

Columna elevadora de aluminio anodizado, **no configurable**.

Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno, configurable**.

Nota:

- **Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasa para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasa no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.**
- **Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).**

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.

Descripción técnica

Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
---------------------------------	---------

Hoja de datos

Color superficie tablero de trabajo	gris oscuro
Serie	Estación de trabajo
Modelo	eLevel+
Anchura	2000 mm
Profundidad	800 mm
Altura con panel posterior	1000 mm
Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Superficie tablero de trabajo	Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	700 - 1000 mm
Principio de regulación de la altura	Solo con tablero de trabajo
Panel de mando con pantalla y función de memoria	sí
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Regulación de la altura gradual	sí
Grosor superficie	2 mm
Material tablero de trabajo	Eluplan
Peso	105 kg
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V
Regulación de la altura para puesto de trabajo	700-1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaqita	40 mm
Compensación de altura	25 mm

Hoja de datos

Selección del color

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo de producto

Mesa de trabajo

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/920022-2000>