

Artikelnummer: 156738

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, Arbeitsplatte Buche-Massiv, B 1000 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, Arbeitsplatte Buche-Massiv, Breite von 750 bis 2000 mm: Diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und wahlweise in einer Breite von 750 bis 2000 mm verfügbar. Dabei haben die fahrbaren Werkbänke Serie 8000 eine Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Bei dieser Ausführung handelt es sich um die fahrbaren Modelle der Werkbank Serie 8000. Ausgestattet mit je zwei Bock- und Lenkrollen, erweisen sich die fahrbaren Werkbänke als besonders wendig und robust. Dabei haben die Rollen auch Feststeller, die ein ungewolltes Wegrollen der Werkbank verhindern. Die Werkbänke der Serie 8000 haben ein Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und eine 40 mm starke Arbeitsplatte in Buche-Massiv. Belastbar mit bis zu 450 kg, sind die fahrbaren Werkbänke der Serie 8000 in unterschiedlichen Breiten zwischen 750 mm und 2000 mm bestellbar. Dabei ist die Oberfläche der Arbeitsplatte bereits geschliffen und geölt. Zum besseren und leichteren Manövrieren liegt ein Bügelgriff der Lieferung einer fahrbaren Werkbank Serie 8000 bei, der bei Bedarf montiert werden kann. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) 2 Block- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-Ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm Arbeitsplattenstärke: 40 mm Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet Lieferung: komplett montiert Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



EAN/GTIN: 4040376988676