



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9500 ESD-Duwbeugelwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Laadvlakhoogte (mm)	235
Totale lengte (mm)	970
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	950
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	24
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976195001